

Chusteczki do czyszczenia światłowodów Sticklers™ CleanWipes™

- bezpyłowe chusteczki do czyszczenia złączy światłowodowych lub włókien światłowodowych przed zespawaniem
- znacznie mocniejsze od tradycyjnych chusteczek, lepiej czyszczące
- bez kleju, wybielaczy lub celulozy degradujących powierzchnie czołowe
- ułatwiają czyszczenie mokro - suche
- ekonomiczne

Sticklers™ Benchtop CleanWipes™ są wysokiej jakości, bezpyłowymi chusteczkami zaprojektowanymi do czyszczenia włókien światłowodowych przed spawaniem, patchcordów i różnych światłowodowych wtyków męskich, stosowanych w sieciach światłowodowych. Chusteczki te mają odpowiednią chłonność, jakość i opakowanie aby uczynić czyszczenie szybkim, niezawodnym i przystępnymi. Zostały zaprojektowane do użycia razem z płynem do czyszczenia Sticklers™ Fiber Optic Splice & Connector Cleaner, przeznaczonym do światłowodów i złączy światłowodowych, dając najlepszą, możliwą do osiągnięcia skuteczność.

Chusteczki są wykonane z miękkiego, wodnoigłowanego włókna poliestrowego bez wykorzystania, powodujących problemy, kleju lub celulozy, pozostawiających zanieczyszczenia na powierzchniach czołowych światłowodów. Mocne włókno nie rozrywa się nawet w czasie czyszczenia złączy typu LC. Chusteczki CleanWipes™ usuwają tłuszcz z odcisków palców, zabrudzenia, pyłu i włókna. sprawia to, że są one idealne do czyszczenia powierzchni czołowych włókien lub złączy światłowodowych oraz soczewek, zwierciadeł, siatek dyfrakcyjnych, pryzmatów i mierników.

Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby ułatwiało pracownikom czyszczenie. Poręczna puszką jest mocna i odporna na zachłapania. Każda chusteczka jest zabezpieczona plastikową przekładką, chroniącą przed odciskami palców i wilgocią. Unikowe opakowanie Drop-n-Stop™ zapobiega toczeniu się puszek po jej upuszczeniu i jest zdecydowanie ekonomiczniejsze od porównywalnych urządzeń czyszczących typu kasetowego.

Podsumowując, każda złączka i każdy spaw muszą być czyszczone w czasie wykonywania, instalowania, konserwacji i rekonfiguracji (jest to słuszne nawet, gdy np. patchcord jest nowy, prosto z torebki). Większość ekspertów zaleca, w celu uzyskania najlepszego rezultatu, czyszczenie zwiłzoną chusteczką, jak pokazano na fotografii. Do zaimplementowania tego „mokro-suchego” czyszczenia, nic nie jest w stanie pobić kombinacji Sticklers™ Benchtop CleanWipes™ i płynu Sticklers™ Fiber Optic Splice and Connector Cleaner.



Opakowania

Sticklers™ Benchtop CleanWipes™ MCC-WFW

Każda puszką zawiera 90 perforowanych, bezpyłowych chusteczek o wymiarach 10cm x 5cm. Najczęściej każda chusteczka jest używana 3 – 4 razy przed wyrzuceniem. W kartonie znajdują się 24 puszek co daje 2160 chusteczek w pudełku. Każda puszką ma średnicę około 8 cm i wysokość 8cm. Nieograniczony okres przechowywania. Gwarancja: 12 miesięcy.

Sticklers™ Benchtop Wipes w płaskim opakowaniu MCC-WF44

Te płaskie chusteczki wykonane są z tego samego wysokiej jakości materiału, co chusteczki Benchtop Wipes. Mają one wymiary 10cm x 10cm i każda torebka zawiera 50 chusteczek, a karton zawiera 96 torebek. Najczęściej każda chusteczka jest używana 10 – 20 razy przed wyrzuceniem. Nieograniczony okres przechowywania. Gwarancja: 12 miesięcy.

Uwagi


PRODUKTY ZWIĄZANE: MicroCare zdecydowanie zaleca stosowanie z chusteczkami Benchtop CleanWipes płynu czyszczącego Sticklers™ Fiber Optic Splice and Connector Cleaner (MCC-POC03M). Chociaż inne płyny mogą być też używane, efekty będą gorsze. Wyłącznie rozpuszczalnik Sticklers™ Cleaner odpowiednią gęstość, lepkość, czas wysychania, łatwość posługiwania i jak i unikowe opakowanie Triton™, pozwalając na wykonanie czyszczeń szybko, łatwo i z powtarzalną skutecznością.

DOSTĘPNOŚĆ: Więcej informacji dotyczących tego wyrobu i namiary lokalnych dystrybutorów znajdują się na stronie SticklersCleaners.com.

ZNAKI TOWAROWE: Wszystkie nazwy „Sticklers”, „CleanStixx”, „CleanWipe”, „CleanSlots”, „TravelSAFE” i „Triton” są znakami towarowymi MicroCare Corp. Nazwa MicroCare i logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi MicroCare Corp. Pateczki czyszczące chronione są patentem US 7,401,374. Pokrywy dozujące Triton™ są chronione patentem US 7,784,647.

WYŁĄCZENIA: Informacje podane w niniejszej ulotce są oparte na danych uważanych za prawdziwe, ale MicroCare nie daje wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ich dokładności i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z ich użycia przez inne osoby. Niniejsza publikacja nie może być uważana za pozwolenie na działania według ani naruszania patentów nie wymienionych bezpośrednio w niniejszej publikacji.

Poniżej pokazano mikrofotografie powierzchni czołowych światłowodów. Od lewej do prawej: złączka zanieczyszczona obcym włóknom z chusteczki czyszczącej lub włókni; tłuszcz odcisków palców; wyniki połączenia czystej złączki z zanieczyszczoną złączką z lewej strony; czysta złączka, doskonale przesyłająca sygnały danych. Powiększenie około 200x.



STICKLERS™ CLEANERS
Manufactured by MicroCare Corp.

595 John Downey Drive, New Britain, CT 06051 USA
tel: 001 860 827 0626 fax: 001 860 827 8105
Północna Ameryka: 800 638 0125
Email: TechSupport@SticklersCleaners.com
www.SticklersCleaners.com
MicroCare Is ISO 9001:2008 Registered

Dystrybucja:

DASAP Jarosław Lipiński
ul. Słowicza 1A, Ustanów
05-540 Zalesie Górne
tel: 22 7267767 fax: 22 2138381
dasap@dasap.com.pl www.dasap.com.pl